

QTS 樹脂列印參數對照表

MiiCRAFT vs. Phrozen 3D列印機

| QTS樹脂名稱 | MiiCRAFT | Phrozen |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Basic (White, Gray) | 50μm 8 ~ 10s 底 · 0.9 ~ 1.1s 一般 | 50μm 30 ~ 40s 底 · 8 ~ 10s 一般 |
| Pplike (Clear) | 50μm 10 ~ 12s 底 · 1.1 ~ 1.3s 一般 | 50μm 40 ~ 50s 底 · 10 ~ 12s 一般 |
| Flex52D(Clear) | 50μm 11s 底 · 1.6s 一般 | 50μm 60s 底 · 16s 一般 |
| Flex57A(Clear) | 50μm 11s 底 · 1.6s 一般 | 50μm 60s 底 · 16s 一般 |
| Strong 81D (Pastel Purple) | 50μm 8 ~ 10s 底 · 0.9 ~ 1.1s 一般 | 50μm 30 ~ 40s 底 · 8 ~ 10s 一般 |
| Strong HT (Clear) | 50μm 8 ~ 10s 底 · 0.9 ~ 1.1s 一般 | 50μm 20 ~ 30s 底 · 10 ~ 12s 一般 |
| WaterC (Gray) | 50μm 9 ~ 11s 底 · 1.0 ~ 1.2s 一般 | 50μm 40 ~ 50s 底 · 10 ~ 12s 一般 |
| WaterC Fast300 (Light Gray) | 200μm 4s 底 · 1.1s 一般 | 200μm 40s 底 · 12s 一般 |
| Fast500 (Gray) | 200μm 不建議使用 | 500μm 40s 底 · 11s 一般 |